


Palpadores y accesorios

Si busca la máxima precisión, use palpadores originales Renishaw. No se conforme con menos!

Gama de palpadores roscados M2

Palpadores con bola de rubí (acero inoxidable) A-5000-7802 A 1,5 B 10,0 A-5000-4154 A 4,0 B 10,0 A-5000-4156 A 6,0 B 10,0 (carburo de tungsteno) A-5000-7805 A 0,5 B 10,0 A-5003-0577 A 0,7 B 20,0 A-5003-0034 A 1,5 B 20,0 A-5003-0938 A 3,0 B 20,0 A-5003-0043 A 4,0 B 30,0 (cerámica) A-5003-1370 A 4,0 B 30,0 A-5003-4779 A 5,0 B 30,0 A-5003-4780 A 6,0 B 30,0 A-5003-0066 A 5,0 B 50,0 (fibra de carbono) A-5003-4241 A 4,0 B 30,0 A-5003-2286 A 5,0 B 50,0 A-5003-4785 A 5,0 B 75,0 A-5003-4786 A 6,0 B 75,0 A-5003-2291 A 6,0 B 100,0	Palpadores con bola de silicio nitruro y zirconio (acero inoxidable) A-5003-6120 A 2,0 B 10,0 A-5003-7723 A 2,0 B 10,0 (carburo de tungsteno) A-5004-1017 A 2,0 B 20,0 A-5004-2923 A 2,0 B 20,0	Stili con centro stella (fissi) (acero inoxidable) A-5000-7811 A 1,0 B 10,0 A-5003-4788 A 1,0 B 20,0 A-5000-7629 A 2,0 B 18,0 A-5000-3626 A 2,0 B 30,0	Stili con centro stella (carburo de tungsteno) A-5003-4789 A 1,0 B 8,5 (acero inoxidable) A-5000-3609 A 2,0 B 16,5	Stili per applicazioni speciali (acero cromado) A-5004-7588 B 15,0 (cerámica) A-5000-3614 A 18,0 B 11,0	Palpadores cilindricos con punta semiesférica (carburo de tungsteno) A-5003-0074 A 2,0 B 40,0	Palpadores de disco (rubí) A-5000-3611 A 6,0 B 1,2 (acero cromado) A-5000-7809 A 18,0 B 1,5
Palpadores recomendados para REVO® (acero inoxidable) A-5000-7806 A 1,0 B 10,0 A-5000-7807 A 2,0 B 10,0 A-5000-3604 A 3,0 B 10,0 A-5000-4154 A 4,0 B 10,0 (carburo de tungsteno) A-5003-0033 A 1,0 B 20,0 A-5000-8663 A 1,0 B 27,5 (cerámica) A-5004-3404 A 2,0 B 30,0 A-5003-4177 A 3,0 B 30,0 (fibra de carbono) A-5003-7852 A 3,0 B 30,0 A-5003-3877 A 3,0 B 40,0	Palpadores cilindricos (acero cromado) A-5004-7589 A 1,5 B 11,0 A-5004-7590 A 3,0 B 13,0 (rubí) A-5000-8877 A 1,5 B 15,0 A-5000-7812 A 2,0 B 20,0 A-5003-0073 A 4,0 B 20,0	Extensiones de palpador (acero inoxidable) A-5004-7610 B 5,0 A-5004-7585 B 10,0 A-5004-7586 B 20,0 A-5004-7611 B 40,0 (cerámica) A-5003-0070 B 30,0 A-5003-0072 B 50,0 (fibra de carbono) A-5003-2280 B 40,0 A-5003-2283 B 90,0				



Gama de palpadores roscados M3

Palpadores con bola de rubí (acero inoxidable) A-5000-3551 A 1,0 B 21,0 A-5000-3552 A 2,0 B 21,0 A-5000-3553 A 3,0 B 21,0 A-5000-7606 A 4,0 B 21,0 A-5000-3554 A 4,0 B 31,0 (fibra de carbono) A-5003-4860 A 6,0 B 75,0 A-5003-4862 A 8,0 B 75,0 A-5003-4861 A 6,0 B 100,0 A-5003-4863 A 8,0 B 100,0	Palpadores con bola de silicio nitruro (acero inoxidable) A-5003-5723 A 2,0 B 21,0	Palpadores con bola de zirconio (acero inoxidable) A-5003-5737 A 4,0 B 21,0 (fibra de carbono) A-5003-5740 A 6,0 B 75,0 A-5003-5740 A 6,0 B 100,0	Extensiones de palpador (acero inoxidable) A-5004-7609 B 10,0 A-5004-7583 B 20,0 A-5004-7584 B 35,0 (cerámica) A-5003-0075 B 50,0 (fibra de carbono) A-5003-4864 B 75,0	Palpadores con bola de disco y hueca (acero cromado) A-5000-7612 A 35,0 B 5,0 (cerámica) A-5000-7814 A 30,0 B 17,0
--	--	---	--	---

Gama de palpadores roscados M4

Palpadores con bola de rubí A-5000-7545 A 1,0 B 19,5 A-5000-7547 A 2,0 B 19,5 A-5000-7549 A 3,0 B 19,5 A-5000-6352 A 5,0 B 30,0	Palpadores de rejilla de herramientas (carburo de tungsteno) A-2197-0157 B 14,2 A-2197-0158 B 19,57 A-2008-0382 B 23,0 A-2008-0384 B 22,0 (acero inoxidable) A-5004-7598 B 8,0 (acero cromado) A-5004-7621 B 12,0	Dispositivos de protección contra choques (cerámica) A-5004-4472 A 6,0 B 50,0 A-5004-6463 A 2,0 B 80,0 A-5004-6470 A 6,0 B 100,0 A-5004-6467 A 2,0 B 80,0	Palpadores SPRINT™ (fibra de carbono) A-5003-7305 A 6,0 B 100,0 A-5003-6510 A 6,0 B 100,0	Palpadores para OMP400/RMP600 (fibra de carbono) A-5003-1436 A 6,0 B 100,0 A-5003-1358 A 6,0 B 100,0	Palpadores MP700 (acero inoxidable) A-5004-7599 B 10,0 A-5004-7601 B 20,0 A-5004-7602 B 30,0 (cerámica) A-5000-7754 B 30,0 A-5000-7755 B 50,0 A-5000-7727 B 100,0
--	---	--	---	--	--

Gama de palpadores roscados M5

Extensiones de palpador (fibra de carbono) A-5555-0662 B 180,0	Palpadores con bola de rubí (fibra de carbono) A-5003-5251 A 8,0 B 75,0 A-5003-5262 A 8,0 B 100,0 A-5003-5265 A 6,0 B 150,0 A-5003-5269 A 8,0 B 200,0 (carburo de tungsteno) A-5003-5204 A 1,0 B 20,0 A-5003-5218 A 3,0 B 30,0 A-5003-5224 A 3,0 B 40,0 A-5003-5236 A 5,0 B 50,0	Palpador semiesférico (cerámica) A-5003-5275 A 16,0 B 19,5 A-5003-5277 A 30,0 B 24,5	Palpadores de disco (acero cromado) A-5003-5288 A 12,0 B 3,0 A-5003-5290 A 35,0 B 5,0	Codos de palpador, cubos y tuercas (acero inoxidable) A-5003-5278 B 36,5 A-5003-5676 B 33,0 (titanio) A-5555-0194 B 20,0	Palpadores con micro-bola de rubí (carburo de tungsteno) A-5003-5201 A 0,3 B 20,0 A-5003-5227 A 0,7 B 50,0 A-5003-5233 A 2,5 B 50,0
Accesorios	Codos de palpador A-5000-7534 Tamaño de rosca M2 B 8,0 A-5000-7618 Tamaño de rosca M3 B 12,0	Centros de palpador A-5000-3627 Tamaño de rosca M2 B 7,5 A-5000-7610 Tamaño de rosca M3 B 13,0	Herramienta de amarre del palpador A-5003-2300 Para la gama de palpadores de fibra de carbono de M2 A-5004-7587 Para la gama de palpadores de M4	Adaptadores (acero inoxidable) A-5004-7595 M4/M2 B 5,0 A-2004-6350 M4/M2 B 10,0 A-5555-0226 M5/M2 B 10,0	



© 2003 – 2022 Renishaw plc. Todos los derechos reservados. Este documento no se puede copiar ni reproducir parcial o íntegramente, ni transferir a cualquier soporte o idioma por ningún medio sin el permiso previo por escrito de RENISHAW® y el símbolo de la sonda son marcas registradas de Renishaw plc. Los nombres de productos, denominaciones y la marca 'apply innovation' de Renishaw son marcas de Renishaw plc o sus filiales. Otras marcas, productos o nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos titulares. Renishaw plc. Registrada en Inglaterra y Gales. N.º de sociedad: 1106260. Domicilio social: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, Reino Unido.

AUNQUE SE HAN LLEVADO A CABO ESFUERZOS CONSIDERABLES PARA COMPROBAR LA EXACTITUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, CUALQUIER GARANTÍA, CONDICIÓN, DECLARACIÓN Y RESPONSABILIDAD, COMOQUIERA QUE SE DERIVE DEL MISMO, QUEDAN EXCLUIDAS EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN. RENISHAW SE RESERVA EL DERECHO DE IMPLEMENTAR CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN EL EQUIPO Y/O SOFTWARE Y LAS ESPECIFICACIONES AQUÍ DESCRITAS SIN LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR DICHS CAMBIOS.

Nº de referencia H-3000-1083-07-A