

Комплект крепежной оснастки M4 для систем технического зрения с набором компонентов A


Состав комплекта крепежной оснастки Renishaw:



Полный набор компонентов



Угольник для быстрой загрузки (QLC)*




Акриловая установочная плита


Варианты комплектов

Артикул	Набор	Размеры установочной плиты	Тип плиты	Число окон
R-QLC-PV1-A-4	A	13 × 150 × 150 мм	С множеством отверстий	1
R-QLC-PV2-A-4	A	13 × 200 × 200 мм		1
R-QLC-PV3-A-4	A	13 × 250 × 150 мм		1
R-QLC-PV4-A-4	A	13 × 250 × 250 мм		1
R-QLC-PVW1-A-4	A	13 × 200 × 200 мм	С множеством окон	5
R-QLC-PVW2-A-4	A	13 × 250 × 150 мм		3
R-QLC-PVW3-A-4	A	13 × 250 × 250 мм		5
R-QLC-PVW4-A-4	A	13 × 400 × 400 мм		7

Варианты плит




Пример плиты с множеством отверстий для СТЗ
R-PV-13200200-10-4



Пример плиты с множеством окон для СТЗ
R-PV-W-13200200

* Для большинства СТЗ и мультисенсорных систем доступны специализированные угольники для быстрой загрузки (QLC).



Набор компонентов А (R-FSV-A-4) 48, резьба М4

Артикул	Описание	Количество
R-S-610-4	Стойка Ø6 мм × 10 мм	3
R-S-625-4	Стойка Ø6 мм × 25 мм	3
R-S-95-4	Стойка Ø9 мм × 5 мм	3
R-S-910-4	Стойка Ø9 мм × 10 мм	3
R-S-920-4	Стойка Ø9 мм × 20 мм	3
R-S-925-4	Стойка Ø9 мм × 25 мм	3
R-S-1210-4	Стойка Ø12 мм × 10 мм	3
R-S-1225-4	Стойка Ø12 мм × 25 мм	3
R-SP-610-4	Стойка со штифтом Ø6 мм × 10 мм	2
R-SP-910-4	Стойка со штифтом Ø9 мм × 10 мм	2
R-CTT-40-25-4	Прижимная планка 40 мм с мягким покрытием конца и стойкой 25 мм	2
R-CWT-25-25-4	Прижимная планка 25 мм с мягким покрытием наконечника и стойкой 25 мм	2
R-CWT-50-50-4	Прижимная планка 50 мм с мягким покрытием наконечника и стойкой 50 мм	2
R-CP-4	Прижим толкающего типа	1
R-CVM-B-4	Микротисочки с основанием	1
R-CSPS-1210-4	Стойка-зажим с пружинным толкателем	1
R-RPA-4	Установочный штифт из алюминия	4
R-VC-5050-4	Установочный угольник 50 мм × 50 мм	1
R-AJ-9-4	Стойка-домкрат с регулировкой по высоте, Ø9 мм	1
R-AS-30-4	Регулируемая пластина с пазом, длина 30 мм	1
R-ASA-45-4	Акриловая регулируемая пластина с пазом, длина 45 мм	1
R-TB-1619-4	Блок колонны с основанием 16 мм ² × 19 мм	1
R-TC-300190-4	Магазин для приспособлений 300 мм × 190 мм × 25 мм	1
R-BC10	Ящик с отделениями 50 мм × 200 мм × 150 мм (не показан)	1

Адреса офисов Renishaw по всему миру указаны на сайте www.renishaw.ru/contact

КОМПАНИЯ RENISHAW ПРИЛОЖИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НА ДАТУ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ. ОДНАКО КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СООБЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНИЯ RENISHAW СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

© 2017–2020 Renishaw plc. Все права защищены.
Компания Renishaw оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без уведомления.
RENISHAW и эмблема в виде контактного датчика, входящая в состав фирменного знака RENISHAW, являются зарегистрированными торговыми марками компании Renishaw plc в Соединенном Королевстве и других странах. apply innovation а также названия и обозначения изделий и технологий компании Renishaw являются торговыми марками компании Renishaw plc или ее подразделений.
Все остальные торговые марки и названия изделий, встречающиеся в содержании настоящего документа, являются торговыми наименованиями, знаками обслуживания, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.



H - 1000 - 0250 - 01

Номер для заказа: H-1000-0250-01-B
Выпуск: 09.2020