


M6 KMG Klemm-Kit mit Komponentensatz A

Renishaw Spannmittel-Kits enthalten eine Grundplatte und einen Satz Komponenten




Kit Auswahl

Kit Art.-Nr.	Satz	Grundplattengröße
R-KC-C1A-6*	A	13 mm × 300 mm × 300 mm
R-KC-C2A-6*	A	13 mm × 450 mm × 450 mm
R-KC-C3A-6*	A	19 mm × 600 mm × 600 mm
R-KC-C4A-6**	A	19 mm × 750 mm × 750 mm
R-KC-C5A-6**	A	19 mm × 750 mm × 1000 mm
R-KC-C6A-6**	A	19 mm × 900 mm × 1200 mm



* Das Kit wird mit einem Paar KMG Spannpratzen geliefert.

** Bei großen Platten werden kundenspezifische Schraubenlöcher empfohlen, um die Platte am KMG-Tisch zu befestigen. Bitte geben Sie bei Auftragserteilung den Hersteller und das Maschinenmodell an.



Komponentensatz A (R-FSC-CA-6) 44 M6 Komponenten

Menge	Artikel-Nr.	Beschreibung
3	R-S-1320-6	Ø13 mm × 20 mm Abstandshalter
3	R-S-1325-6	Ø13 mm × 25 mm Abstandshalter
3	R-S-1350-6	Ø13 mm × 50 mm Abstandshalter
3	R-S-1920-6	Ø19 mm × 20 mm Abstandshalter
3	R-S-1925-6	Ø19 mm × 25 mm Abstandshalter
3	R-S-1950-6	Ø19 mm × 50 mm Abstandshalter
3	R-S-2520-6	Ø25 mm × 20 mm Abstandshalter
3	R-S-2525-6	Ø25 mm × 25 mm Abstandshalter
3	R-S-2550-6	Ø25 mm × 50 mm Abstandshalter
2	R-SP-1325-6	Ø13 mm × 25 mm Abstandshalter mit Stift
2	R-CT-40-30-6	40 mm Federspanner mit 30 mm Säule
4	R-CT-64-70-6	64 mm Federspanner mit 70 mm Säule
4	R-RCD-6	Delrin® Auflagekegel
1	R-AJ-13-6	Ø13 mm einstellbarer Abstützbock
1	R-AS-45-6	45 mm einstellbare Spannleisten
1	R-AS-70-6	70 mm einstellbare Spannleisten
1	R-TC-500200	500 mm × 200 mm × 25 mm Komponentenablage
1	R-BC10	50 mm × 200 mm × 150 mm Komponentenablage (nicht abgebildet)

Kontaktinformationen finden Sie unter www.renishaw.de/Renishaw-Weltweit

RENISHAW IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DIESES DOKUMENTS BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN.

© 2016 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.
Renishaw behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
RENISHAW und das Messtaster-Symbol, wie sie im RENISHAW-Logo verwendet werden, sind eingetragene Marken von Renishaw plc im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. apply innovation sowie Namen und Produktbezeichnungen von anderen Renishaw Produkten sind Schutzmarken von Renishaw plc und deren Niederlassungen.
Alle anderen Handelsnamen und Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Handelsnamen, Schutzmarken, oder registrierte Schutzmarken, bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.



H - 1000 - 0202 - 01

Artikel-Nr.: H-1000-0202-01-A
Veröffentlicht: 01.2016