

ドゥカティ:独自のカムシャフト製造を支える 工具折損検出システム

ドゥカティでは、デスモドロミックエンジンの大切なコンポーネントの加工を慎重に制御する必要性を認識しました。一年間に、様々な工具が何十万回も使用されるため、ツールマガジンから欠けたり折損した工具が選択されると、深刻な問題を引き起こす危険性が常につきまといまいます。この問題を解決したのが、革新的な非接触式レーザーテクノロジーを使用したレニショーの工具折損検出システムでした。

ドゥカティのデスモドロミックカムシャフト製造で最も重要な工程は、2台のStama製マシニングセンターで行われます。これらの機械は、年間を通してノンストップで稼働し、様々なドゥカティエンジンのカムシャフトを製造しています。ドゥカティ・モーターの製造技術スペシャリスト、フルヴィオ・アッボンディ氏は、次のように説明します。「シャフトの製造には高い精度が要求され、すべて自社工場で複雑な加工プロセスを実施しています。

これは、非常に高価なコンポーネントです。特殊な合金鋼製で、加工が始まる前の最初の荒削り後のブランクの状態でも高価な資材です」。



デスモドロミックカムシャフトは、特殊なリフティングランプを使用して設計されています。

カムシャフト製造プロセスでの工具折損は、特に深刻で、スクラップ、高額な再加工、そして時間の無駄につながります。たとえば、機械の主軸を損傷することがあれば、特殊な工具自体の費用に加えて、合計数千ユーロの出費になることが考えられます。



ドゥカティのエンジニアは、1972年以来、高速時の高い信頼性を確保するために、デスモドロミックシステムを採用しています。

工程の管理

アッボンディ氏は、工具折損検出システムの果たす役割についてこう語ります。「機械が実施する作業のチェックを行うことが不可欠です。レニショーNC4システムは2つのマシニングセンターに取り付けられ、工具が加工準備の整った主軸に装着された直後に、システムから発せられたレーザー光を設定された高さで通過したところで検出を行います。長さ100mmのものが97mmである場合など、工具の先端が折損している場合は、レーザーシステムからアラームが出されます。各工具は、それぞれ長さや直径が異なるため、検査用ビームを工具が通過するときに、システムはこの点を基に判定します」。

さらに彼はこう続けます。「NC4は、エンジンが適切に作動するために不可欠となるカムのキーや他のリファレンスポイントの加工のために使われる小型の工具の折損も検出できます。レニショーシステムがなかったら、折損した工具を使用して機械を稼働させることになり、大損害を被る結果になる可能性があります。さらに、工具の折損検出が自動的に行われるため、一人のオペレータが簡単に2台の機械を管理できます。オペレータは、ワークをセットし、すべてがスムーズに作動していることを確認するだけです」。



工具折損により引き起こされる非常に高価なパーツへのダメージを回避するために、レニショーのNC4システムを使用、スクラップ、再加工、および時間の無駄を排除しています。




ドゥカティ1098

機械加工に重要なプロセスコントロール

アッボンディ氏は次のように説明します。「当初は、工作機械メーカーにより提供された、スピンドルモーターの使用パワーをチェックするシステムを取り付けていました。このシステムは、機械加工中の応力が最も顕著となる深穴を加工するために使用する大型工具の磨耗度をチェックするものです。トルクが増加した場合、工具の磨耗を意味するため、アラームが出されます。しかし、同時に小型工具の折損を短時間で確実に検出する能力も必要でしたが、通常ほとんどの検出システムでは、小型工具の折損検出は困難でした」。

従来の接触式検出システムは、特定の弱点があり、通常小型工具には不向きです。これは、工具がボタンかロッドに接触することで、システムが作動するためです。さらに、接触することで工具が折損する危険性があります。そのため、低速でしか検出できないことになり、プロセスのスピードが低下し、サイクルタイムが大幅に増加します。通常、これらのシステムは機械の動作範囲に取り付ける必要があるため、貴重なスペースを占有し、衝突の危険性が生まれるだけでなく、接触式システム自体が切粉などで動作不用を起こし検出の信頼性が低下することがあります。レニショーのシステムが接触式に代わって採用されたのは、このような理由からです。



機械の加工範囲の外側に取り付けられたレニショーの非接触式レーザーシステム

レーザー光によるチェック

レーザー技術の向上により、より小型の工具も安全に計測できる非接触式検出システムが開発されるようになりました。レーザービームは、機械のテーブル上か機械内に向き合っており取り付けられた発信機と受信機の間を通過するため、ビームが加工エリアを横切ります。工具がビーム上に入ると、受信機により検出される光量が減少し、トリガーパルスが出力されます。光の減少が検出されないと、システムから工具折損信号が出力されます。

デスマドロミックシステム

世界の自動車メーカーのほとんどは、エンジンにリターンズプリングを使用してバルブ（排気弁と吸気弁）を閉じていますが、これらのスプリングにより動作後にバルブが元の位置に引き戻されます。この例外がドウカティで、あまり一般的でないデスマドロミックシステムを採用して大きなメリットを得ています。デスマドロミック方式により、スプリングの慣性による問題を解決し、動作時の摩擦を約30%低減することで、高速でのエンジンの信頼性を実現します。論理上は、エンジン回転が容易に20,000rpm以上に到達することが可能です。



オペレーターはワークをセットし、すべてがスムーズに作動していることを確認するだけで、一人のオペレーターが簡単に2台の機械を管理できます。

デスマドロミックの機械式によりバルブを閉じるという概念は、アメリカで生まれたものですが、過大なコストのために断念されました。しかし、ボローニャに拠点を置く名高いドウカティでは、1972年にデスマドロミック方式を2シリンダーエンジンに採用し、以来数十年にわたってこれを成功させています。バルブは単純なスプリングの代わりに特殊なカムで閉められるため、あらゆる面でバルブとその位置に厳格な繋がりが生まれます。デスマドロミックという単語は、リンクを意味するギリシャ語の「desmòs」を語源としています。

デスマドロミック システムでは、カムシャフトのようなコンポーネントの設計と製造が大幅に複雑になります。カム自体は従来の単純なカム形状ではなく、特殊なリフティングランプを採用しています。ドウカティの設計チームは、要求される加速とスピードを達成できるよう、慎重にこの形状を設計しています。これについては精度がすべてで、軸とカム間のクリアランスは組み立て中、手作業で調整され非常に重要な作業になっています。アッボンディ氏はこのように説明します。「自動車の油圧式タペットのように、ゆるみを調整すればいいというものではありません。下と上にパッドが1つずつ使用されていますが、これらを極めて高い精度で調整する必要があります」。

レニショーについて

レニショーは、エンジニアリング技術をリードする企業で、製品の開発と製造の革新技術において優秀な歴史を築いてきました。1973年の創業以来、プロセスの生産性および製品品質を向上し、コストパフォーマンスに優れたオートメーションソリューションを提供する最先端の製品を提供してきました。

系列会社と販売代理店の世界的なネットワークを利用し、お客さまに格段のサービスとサポートをご提供させていただきます。

取り扱い製品:

- 歯科用 CAD/CAM スキャニングおよびフライス加工システム
- 高精度の位置決めおよび角度位置決めフィードバック用エンコーダシステム
- 機械の高精度計測および校正用レーザーシステムおよびボールバーシステム
- 神経外科用医療機器
- CNC 工作機械の作業設定、工具設定、および検査用プローブシステムおよびソフトウェア
- 材料非破壊分析用ラマン分光システム
- CMM (三次元測定機) 測定用センサーシステムおよびソフトウェア
- CMM および工作機械のプローブアプリケーション用スタイラス

レニショー ワールドワイドネットワーク

オーストラリア

T +61 3 9521 0922
E australia@renishaw.com

オーストリア

T +43 2236 379790
E austria@renishaw.com

ブラジル

T +55 11 4195 2866
E brazil@renishaw.com

カナダ

T +1 905 828 0104
E canada@renishaw.com

中華人民共和国

T +86 21 6180 6416
E china@renishaw.com

チェコ共和国

T +420 548 216 553
E czech@renishaw.com

フランス

T +33 1 64 61 84 84
E france@renishaw.com

ドイツ

T +49 7127 9810
E germany@renishaw.com

香港

T +852 2753 0638
E hongkong@renishaw.com

ハンガリー

T +36 23 502 183
E hungary@renishaw.com

インド

T +91 80 6623 6000
E india@renishaw.com

インドネシア

T +62 21 2550 2467
E indonesia@renishaw.com

イスラエル

T +972 4 953 6595
E israel@renishaw.com

イタリア

T +39 011 966 10 52
E italy@renishaw.com

日本

T +81 3 5366 5316
E japan@renishaw.com

マレーシア

T +60 3 5631 4420
E malaysia@renishaw.com

オランダ

T +31 76 543 11 00
E benelux@renishaw.com

ポーランド

T +48 22 577 11 80
E poland@renishaw.com

ロシア

T +7 495 231 16 77
E russia@renishaw.com

シンガポール

T +65 6897 5466
E singapore@renishaw.com

スロベニア

T +386 1 527 2100
E mail@rls.si

大韓民国

T +82 2 2108 2830
E southkorea@renishaw.com

スペイン

T +34 93 663 34 20
E spain@renishaw.com

スウェーデン

T +46 8 584 90 880
E sweden@renishaw.com

スイス

T +41 55 415 50 60
E switzerland@renishaw.com

台湾

T +886 4 2473 3177
E taiwan@renishaw.com

タイ

T +66 2 746 9811
E thailand@renishaw.com

トルコ

T +90 216 380 92 40
E turkiye@renishaw.com

英国本社

T +44 1453 524524
E uk@renishaw.com

米国

T +1 847 286 9953
E usa@renishaw.com

その他の国

T +44 1453 524524
E international@renishaw.com

