

Форма заявки на метрологический стол по спецзаказу

Заполните форму и отправьте её нам. Наша проектная группа рассмотрит представленную вами информацию и подготовит решение под вашу задачу. **Внимание: Отсутствие какой-либо информации приведет к задержке предоставления коммерческого предложения.**

Представительство Renishaw _____	Renishaw контактное лицо * _____
Компания (конечный пользователь) _____	Renishaw контактный адрес _____
Дата _____	электронной почты * _____

* Этот человек получит цитаты и чертежи утверждения.

Нужна ли монтажная пластина для мобильной КИМ типа «рука»? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Изготовитель мобильной КИМ: _____
	Модель мобильной КИМ: _____

Данные, необходимые для подготовки коммерческого предложения

Размеры: Метрические Британские
(мм) (дюймы)

Размеры стола: Ширина (X) _____ Длина (Y) _____
Если не указано иное значение, высота (Z) всегда равняется 900 мм (36 дюймов) _____

Резьбовые отверстия в плите: _____
Рекомендованный шаг резьбовых отверстий

M6	<input type="checkbox"/>	12,5 мм	<input type="checkbox"/>	25 мм	<input type="checkbox"/>
M8	<input type="checkbox"/>	15 мм	<input type="checkbox"/>	30 мм	<input type="checkbox"/>

Другое _____


Комплектация стола

Стандартные ножки

Ролики для выставления по уровню

Требуется ли черное покрытие для использования с бесконтактным датчиками? Да

Укажите массу деталей, которые планируется размещать на столе (если известно): _____



Дополнительная информация	ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	Артикул _____
	Order number _____
	S/O number _____